

Ventilski otok MPAF-FB-VI

Številka dela: 544397
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Ventil	2/2 zaprt monostabilen 2x3/2 zaprt monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 2x3/2 odprt/zaprt monostabilen 3/2 zaprt monostabilen 3/2 odprt monostabilen 5/2 bistabilen 5/2 monostabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Velikost ventila	20 mm 10 mm
Maks. normalni imenski pretok	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	Fieldbus
Maks. število ventilskih mest	64
Maks. število tlačnih con	17
Električni sistem V/I	da
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	33
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata Sedež bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj notranj
Konstrukcija ventilskega otoka	Modularen, možno je mešanje velikosti ventilov
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Primeren za vakuum	da
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 25 %
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex nA IIC T4 X Gc
Temperatura EX odporne okolice	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS