


Priključna plošča VMPAF-AP-4-1

Številka dela: 544402
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	47,6 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	10,5 mm
Maks. število ventilskih mest	4
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Pnevmatični priključek 2	M7
Pnevmatični priključek 4	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material of connecting plate	Tlačno liti aluminij