


Vertikalna napajalna plošča VABF-S3-1-P1A3-G14

Številka dela: 544434

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Konstruksijska širina | 26 mm |
| Na podlagi standarda | ISO 15407-1 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Pnevmatično vertikalno povezovanje | alternativna oskrba s tlakom za 1 |
| Delovni tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Normalen nazivni pretok | 1000 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja zaščite | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 201 g |
| Način pritrditve, vertikalno povezovanje | na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |