



Vertikalna napajalna plošča VABF-S3-2-P1A3-G18

Številka dela: 544435

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	18 mm
Na podlagi standarda	ISO 15407-1
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatično vertikalno povezovanje	alternativna oskrba s tlakom za 1
Delovni tlak	-0.9 bar...10 bar
Normalen nazivni pretok	500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	146 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina