


Tlačni senzor VMPAF-FB-PS-3/5

Številka dela: 545353
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	21 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 25 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Natančnost FS	2,5 %FS
Opomba o materialu	Ustreza RoHS