


Vakuumski sesalni ventil ISV-M6

Številka dela: 545997

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M6
Primernost izmetalnega impulza	0.8 MPa 8 bar
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Zahtevan sesalni volumski tok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	14 g
Način pritrditve	privijačenje
Pnevmatični priključek 1	M6
Pnevmatični priključek 2	M6
Material vzmeti	visoko legirano jeklo
Material filtra	sintrani bron
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material plovca	POM