


Magnetni ventil

MDH-3/2-230AC-PI

Številka dela: 546021
Izdelek, ki se opušča

FESTO

neposredno krmiljen, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	30 mm
Normalni imenski pretok	20 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	0,8 mm
Dimenzija rastra	100 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15218
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 15218
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Brez prekrivanja	ne
b vrednost	0,46
C-vrednost	0,075 l/sbar
Čas preklopa izključen	8 ms
Čas preklopa vključen	12 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50 Hz, pritezna moč 6,6 VA, držalna moč 4,0 VA 230 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,5 VA, držalna moč 3,0 VA
Dovoljeno nihanje frekvence	+/- 10 %
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	140 g
Električni priključek	po DIN EN 175301-803 Oblika A
Način pritrditve	na priključni plošči s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	ni združen
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	HNBR