



Magnetni ventil

VLB-5/4-1/4

Številka dela: 546043
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/4 zaprt
Način vklopa	pnevmatičen
Širina	100 mm
Normalni imenski pretok	680 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Krmilni tlak	0 ... 10 bar
Čas preklopa izključen	12 ms
Čas preklopa vključen	10 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	1.580 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij