


Baterija magnetnih ventilov

BMFH-3-3-1/8

Številka dela: 546047
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3x3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	50 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	1,3 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	3
Vrsta krmiljenja	neposredno
Čas preklopa izključen	10 ms
Čas preklopa vključen	10 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	380 g
Električni priključek	Vtič
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran