



Navpična tlačna napajalna plošča VABF-S2-1-P1A3-G38

Številka dela: 546093

FESTO

za ventilski otok VTSA, standardna priključna shema po 5599-1, 5599-2,
za montažo med povezovalno ploščo in ventil.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	43 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatična vertikalna povezava	Alternativno tlačno napajanje za 1
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	1.300 l/min
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po smernici EU za enostavne tlačne posode
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	340 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij