

Priključna plošča VABS-S2-1S-N38-B-K1

Številka dela: 546103

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska širina	42 mm
Na podlagi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljubno
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Območje delovne napetosti AC	110 Volt
Območje delovne napetosti DC	24 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	4 kV
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2 A
Stopnja umazanosti	3
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	364 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina