

Modul želeno vrednosti MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Številka dela: 546224

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz aktivne želeno vrednosti	rumena LED
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Območje delovne napetosti DC	20 Volt...30 Volt
Vhodni upor zunanjega vhoda za želeno vrednost	tip. 100 kOhm
Vhodni upor vhoda za želeno vrednost	3 kOhm
Nastavljiva izhodna napetost	0 Volt...10 Volt
Poraba energije pri 24 VDC	1.5 W
Največji izhodni tok	27 mA
Preostala valovitost	10 %
Napetost zunanjega vhoda za želeno vrednost	0 Volt...10 Volt
Napajalna napetost, nastavev želeno vrednosti	10 Volt...10.6 Volt
Napajalni tok, nastavev želeno vrednosti	6 mA...6.36 mA
Potenciometer, zunanji vhod za želeno vrednost	2.5 kOhm...10 kOhm
Odobritev	C-Tick
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	80 g
Prečni prerez priključka	2.5 000013
Električni priključek	vijačna sponka
Način pritrditve	z DIN letvijo