

Kompaktni valj



ADVU-1 1/4"-3"-P-A

Številka dela: 546305

FESTO

za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Tip ki se opušta. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 3 " |
| Premer bata | 1 1/4" |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konec batnice | Notranji navoj |
| Obratovalni tlak | 11,6 ... 145 Psi |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -4 ... 176 °F |
| Udarna energija v končnih legah | 0,295 J |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 93 lbf |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 109 lbf |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 1,728 oz |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 1,411 oz |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 10,582 oz |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 0,317 oz |
| Pnevmatični priključek | NPT1/8-27 |
| Obratovalni tlak [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU) NBR |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu cevi valja | Aluminijeva litina za kovanje |