

Kompaktni valj

ADVU-1 5/8"-3/4"-P-A

Številka dela: 546323

FESTO

za brezdotično zaznavanje.

Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušta. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,75 "
Premer bata	1 5/8"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Obratovalni tlak	11,6 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,3835 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	154 lbf
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	170 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	2,222 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	2,081 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	15,273 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,317 oz
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Obratovalni tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje