

Osnovni ventil LF-D-MIDI-U

Številka dela: 546422

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, stopnja filtriranja 40 µm, z zaščitnim košem in ročnim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Midi
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	1,462 oz(l)
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	0 ... 240 Psi
Normalni imenski pretok	94,5 cfm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [--9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	14 ... 140 °F
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	14 ... 140 °F
Temperatura okolice	14 ... 140 °F
Masa izdelka	24,5 oz
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	PE
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC