

Osnovni ventil LF-D-MINI-A-U

Številka dela: 546429

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

brez navojnih priključnih plošč. Stopnja filtriranja 40 µm, z zaščitnim košem in avtomatičnim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstrukcijska zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	0,748 oz(l)
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	28 ... 180 Psi
Normalni imenski pretok	35 cfm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	14 ... 140 °F
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	41 ... 140 °F
Temperatura okolice	41 ... 140 °F
Masa izdelka	8,75 oz
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	PE
Material, ohišje	činkova tlačna litina
Material, lonček	PC