

# Osnovni ventil LFMB-D-MIDI-U

Številka dela: 546444

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	D
Velikost	midi
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 $\mu$ m
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	13,8 psi...240 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99,99 %
Največja količina kondenzata	1,46 fl oz (US)
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	33,8 °F...140 °F
Temperatura okolice	14 °F...140 °F
Temperatura skladiščenja	14 °F...140 °F
Vsebnost preostalega olja	1,35E-05 oz/yd <sup>3</sup>
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	18284 unča