

# Adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Številka dela: 546550

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	18.3 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	60 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	32 Nm
Nazivni pritezni moment	45 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	195.64 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G3/4
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj 3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano