


Nihajna prirobnica SZF-1/2''

Številka dela: 546567

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	1/2''
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	571 unča
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo, pocinkano