

Cev iz umetne mase PUN-3/16X1/32-U-SW

Številka dela: 546581

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13013794



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	3/16
Notranji premer, cole	1/8
Min. polmer krivljenja	0,339 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,129 oz/ft
Barva	črna
Trdota v Shore	A 98 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)