

Cev iz umetne mase PUN-1/4X3/64-U-BL

Številka dela: 546584

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/4
Notranji premer, cole	5/32
Min. polmer krivljenja	0,476 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,251 oz/ft
Barva	modra
Trdota v Shore	A 98 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)