

Cev iz umetne mase PUN-3/8X1/16-U-GE-300


Številka dela: 546654

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13028539



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	3/8
Notranji premer, cole	1/4
Min. polmer krivljenja	1 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,515 oz/ft
Barva	rumena
Trdota v Shore	A 98 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)