

# **DUO-cev iz umetne mase**

## **PUN-1/4X3/64-U-D-BS-300**

Številka dela: 546667

**FESTO**

kalibrirana zunaj, primerena za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13028571



### **Podatkovni list**

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/4
Notranji premer, cole	5/32
Min. polmer krivljenja	0,476 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,502 oz/ft
Barva	modra/črna
Trdota v Shore	A 98 +/- 3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)