

Cev iz umetne mase PUN-1/2X3/32-U-BL-100


Številka dela: 546682

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13028632



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji premer, cole | 1/2 |
| Notranji premer, cole | 21/64 |
| Min. polmer krivljenja | 1,1 " |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14 ... 150 Psi |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak Vakuum |
| Temperatura okolice | -68 ... 140 °F |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,938 oz/ft |
| Barva | modra |
| Trdota v Shore | A 98 +/-3 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu cevi | TPE-U(PU) |