

Izhodni modul CP-A08-M12-EL-Z

Številka dela: 546924

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	izbirno: s prehodno izvrtino z DIN letvijo
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material pokrova	Ojačan PA
LED-prikazi	3 Diagnostika modula 8 Kanalna diagnostika 8 Stanje kanala
Največje število izhodov	8
Območje delovne napetosti DC	18 Volt...30 Volt
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Območje delovne napetosti DC, bremenska napetost	24 Volt
Napotek glede bremenske napetosti	prek priključka bremenske napetosti (24 VDC)
Preostalo valovanje bremenske napetosti	4 Vss
Karakteristika izhodov	IEC1131-T2
Preklopna logika izhodov	PNP (pozitivno preklapljanje)
Največji skupni tok na modul	4 A
Ločitev potencialov, kanal – kanal	ne
Zaščita (kratek stik)	notranja elektronska varovalka na skupino