


# Vakuumski filter

## VAF-DB-1/4

Številka dela: 547261

FESTO

za filtriranje delcev umazanije.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	80 µm
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Uporaba samo v odprtih vakuumskih sistemih
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	8,7 Nm
Masa izdelka	71 g
Način pritrditve	Vgradnja voda za stensko/površinsko montažo
Pnevmatični priključek	G1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, filter	PE
Material, ohišje	PP, ojačan
Material, lonček	PA
Primernost za izmetalni impulz	≤ 7 bar