


# Vtičnica s kablom

## KMEB-3-24-2.5-LED

Številka dela: 547268

FESTO

za magnetne ventila VUVB s 24 V tuljavami.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Príkaz stanja signala	Rumena LED
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	120 g
Električni priključek 1	Vtičnica, po EN 175301-803, oblika C
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, opomba k odvodu vodnika	90°
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	2
Imenska delovna napetost DC	24 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Premer kabla	5,2 mm
Struktura kabla	2x0,75
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, ohišje	PC
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, posrebrena