


# Priključna plošča VMPAF-AP-4-1-EMM-8

Številka dela: 547494  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	47,6 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	10,5 mm
Maks. število ventilskih mest	4
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Pnevmatični priključek 2	M7
Pnevmatični priključek 4	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material of connecting plate	Tlačno liti aluminij