



Hitro odzračitveni ventil VBQF-D-G18-Q6

Številka dela: 547534

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok odzračitve 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	850 l/min
Normalni pretok odzračitve 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	1.300 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	350 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij cinkova tlačna litina
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Imenska velikost	5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	105 g
Pnevmatični priključek 3	QS-8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR