


Y-vijačni priključek NPFB-Y-3G14-F

Številka dela: 547737

FESTO

za povezavo s cevmi.

Pri uporabi navojnih zatičev R in G se kot dodatno tesnilo priporoča navojni tesnilni trak ali tekoče sredstvo za tesnjenje. Alternativno se lahko za tesnjenje G-navojnega čepa uporabi aksialni tesnilni obroč iz mehkega aluminija AL 99,5.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Informacija o materialu navojnega priključka | Med (medenina) nikljan |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 40 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | -20 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 32 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |