


# Omrežni del

## SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Številka dela: 547867  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z imensko napetostjo 24 V DC in imenskim izhodnim tokom 5 A.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	55 mm
Višina	130 mm
Dolžina	125 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	Enofazni
Vhodni tok	1,9 - 0,8 A
Imenska izhodna napetost DC	24 V
Imenski izhodni tok	5 A
Območje vhodne napetosti AC	100 ... 240 V
Premostitev izpada omrežja	20 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95%
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	830 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS