



Hitro odzračitveni ventil VBQF-U-G14-Q8

Številka dela: 548002

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Hitra odzračitev
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način pritrditve	za uvitje
Normalni pretok odzračitve 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2.500 l/min
Normalni imenski pretok vzdrževanja tlaka 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	800 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij cinkova tlačna litina
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Imenska velikost	7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nivo glasnosti	75 dB(A)
Masa izdelka	232 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR