



# Blažilnik DYSW-5-8-Y1F

Številka dela: 548071

FESTO

samonastavljiv, s progresivno karakteristiko



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	5
Gib	8 mm
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	2 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. udarna sila	200 N
Maks. poraba energije na gib	1,3 J
Maks. poraba energije na uro	10.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila vračanja	0,9 N
Masa izdelka	11 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo