



Krožna delilna miza DHTG-65-6-A

Številka dela: 548078

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | 65 |
| Vzporednost krožnika | 0.04 mm |
| Krožnik z aksialnim pogrezanjem | 0.02 mm |
| Krožni tek krožnika | 0.02 mm |
| Ponovljivost kota zasuka | 0.03 stp |
| Blaženje | blažilnik, trda karakteristika, možnost nastavitve |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Konstruktivna zgradba | sklopka zobniškega venca zobata letev/pastorek prislilno vodeno zaporedje gibanja |
| Zaznavanje položaja | za induktivne senzorje |
| Delitev | 6 |
| Delovni tlak | 4 bar...8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Raven zvočnega tlaka | 70 000007 |
| Temperatura okolice | 5 °C...60 °C |
| Največja aksialna sila, statična | 1000 N |
| Največji statični nagibni moment | 100 Nm |
| Največja radialna sila, statična | 2000 N |
| Največji statični tangencialni moment | 100 Nm |
| Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2.1 Nm |
| Teža izdelka | 1900 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino in centrirno pušo |
| Pnevmatični priključek | notranji navoj M5 |
| Material krožnika | jeklo, pocinkano |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|----------------------------|
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material naslonov | jeklo, pocinkano |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina |
| Material tesnil | NBR TPE-U (PU) |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina |