



# Krožna delilna miza DHTG-140-8-A

Številka dela: 548090

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	140
Vzporednost krožnika	0.04 mm
Krožnik z aksialnim pogrezanjem	0.02 mm
Krožni tek krožnika	0.02 mm
Ponovljivost kota zasuka	0.03 stp
Blaženje	blažilnik, trda karakteristika, možnost nastavitve
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	sklopka zobniškega venca zobata letev/pastorek prislilno vodeno zaporedje gibanja
Zaznavanje položaja	za induktivne senzorje
Delitev	8
Delovni tlak	4 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Raven zvočnega tlaka	70 000007
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Največja aksialna sila, statična	4000 N
Največji statični nagibni moment	300 Nm
Največja radialna sila, statična	6000 N
Največji statični tangencialni moment	200 Nm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	18.1 Nm
Teža izdelka	10000 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek	notranji navoj G1/8
Material krožnika	jeklo, pocinkano

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	jeklo, pocinkano
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina