



Krožna miza DHTG-220-4-A

Številka dela: 548093

FESTO

za zaznavanje položaja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | 220 |
| Vzporednost diskov | $\leq 0,04$ mm |
| Aksialna ekscentričnost diska | $\leq 0,02$ mm |
| Krožni tek diska | $\leq 0,02$ mm |
| Ponovljivost zasučnega kota | $\leq 0,03$ deg |
| Dušenje | Blažilnik, trda karakteristika, nastavljiva |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivska zgradba | Zobata sklopka zobata letev/pastorek prisilno voden potek gibanja |
| Zaznavanje položaja | za induktivne senzorje |
| Delitev | 4 |
| Obratovalni tlak | 4 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Nivo glasnosti | ≤ 70 dB(A) |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Maks. aksialna sila, statična | 5.000 N |
| Maks. prekucni moment, statični | 500 Nm |
| Maks. radialna sila, statična | 8.000 N |
| Maks. tangencialni moment, statični | 500 Nm |
| Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 58,9 Nm |
| Masa izdelka | 24.000 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino in centrirno pušo |
| Pnevmatični priključek | Notranji navoj G1/8 |
| Material, disk | Jeklo, cinkano |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prisloni | Jeklo, cinkano |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | NBR TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |