

Spiralna cev iz umetne mase

PAS-4I-6E-5

Številka dela: 548143
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	5 m
Zunanji premer	6 mm
Dolžina bloka	0,3 m
Notranji premer	4 mm
Premer tuljave	50 mm
Število navitij	46
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17,5 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	135 g
Barva	modra
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	PA