

Cev iz umetne mase

PKN-6

Številka dela: 548147
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8,5 mm
Notranji premer	6 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	0 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,04 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	D 80 +/-5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	Poliester, prevlečen PVC