

## Cev iz umetne mase

### PKN-9

Številka dela: 548148

Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	11,5 mm
Notranji premer	9 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	0 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,058 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	D 80 +/-5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	Poliester, prevlečen PVC