


Multipol-vtičnica NECA-S1G9-P9-MP2

Številka dela: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Višina	62 mm
Dolžina	61 mm
Dovoljen premer kabla	5 ... 10 mm
Območje obratovalne napetosti DC	21,6 ... 26,4 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev	1 A
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95% ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	60 g
Presek priključka	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Električni priključek	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Način pritrditve	s skozično izvrtino
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina)
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Podatki o materialu vijakov	Jeklo