


# Pokrivna kapa CPX-M-AK-C

Številka dela: 548753

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	30 mm
Višina	58 mm
Dolžina	22 mm
Dovoljenje	UL94 V0
Masa izdelka	54 g
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	cinkova tlačna litina nikljan
Material, tesnilo	NBR
Relativna vlažnost zraka	5 - 90 % ne kondenzira