


# Pokrivalo CPX-M-AK-M

Številka dela: 548754

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	11,5 mm
Višina	13 mm
Dolžina	49 mm
Teža izdelka	15 g
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material vijakov	jeklo pocinkano
Material tesnil	NBR
Material pokrova	aluminijeva tlačna litina
Relativna zračna vlažnost	5–90 % brez kondenzacije