

Povezovalni kabel SBOA-K20CP-WS

Številka dela: 548823

FESTO

za kompaktne sisteme vida SBOI-Q-... und SBOC-Q-...



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 60 V
Vrsta zaščite	IP65 IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Električni priključek	Kotni vtič / ravna vtičnica
Struktura kabla	2x0,24+2x0,34+0,49
Premer kabla	5,5 mm
Dolžina kabla	2 m
Način pritrditve	z objemno matico
Barva oplaščenja kabla	svetlo siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) PUR nikljan
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron / medenina pozlačen