

# Kabel SBOA-K20CP-SUP

Številka dela: 548824

FESTO

za kompaktne sisteme vida SBOI-Q-... und SBOC-Q-...



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Električni priključek	Raven vtič / ravna vtičnica / ravna vtičnica
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 60 V
Dolžina kabla	2 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Premer kabla	5,5 mm
Struktura kabla	2x0,24+2x0,34+0,49
Vrsta zaščite	IP65 IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, opláščenje kabla	PUR
Barva opláščjenja kabla	svetlo siva
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij Med (medenina) PUR nikljan
Material, vtični kontakti	Bron / medenina pozlačen