

Regulator končne lege CPX-CMPX-C-1-H1

Številka dela: 548931

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostika	Modulno usmerjena diagnostika prek lokalnega 7-segmentnega prikazovalnika
Največje število modulov	10
Prikaz	Prikaz s sedmimi segmenti
Upravljalni elementi	3 tipke
Območje delovne napetosti DC	18 Volt...30 Volt
Območje bremenske napetosti DC	20 Volt...30 Volt
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Nazivna bremenska napetost DC	24 Volt
Odjem toka pri nazivni delovni napetosti	80 mA
Dovoljeni tok obremenitve	2,5 A
Trajna odpornost na udarce v skladu z DIN/IEC 68, del 2-29	testirano v skladu s stopnjo resnosti 2
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Relativna zračna vlažnost	5-95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Odpornost proti vibracijam v skladu z DIN/IEC 68, del 2-6	testirano v skladu s stopnjo resnosti 2
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Osi na niz	1
Število osnih nizov	1
Električni priključek nadzornega vmesnika	doza M9 5 polov
Dolžina kabla	30 m
Krmilni vmesnik	digitalni Vodilo CAN s protokolom Festo integriran zaključni upor
Material ohišja	Ojačan PA