


# Krmilnik motorja SEC-ST-48-6-P01

Številka dela: 548945  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Za korači motor.](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način delovanja Controller-ja	Bipolar-Chopper-Driver
Način delovanja	1/32 korak, 6400 korakov/vrt.
Nastavljivo znižanje toka	0 ali 70 preko Dip-stikala
Nastavitev koraka	preko Dip-stikala
Imenska nastavitev toka	Dip-stikala
Maks. frekvenca korakov	40 kHz
Imenski tok	1,25 ... 6 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Dovoljenje	C-Tick
Masa izdelka	660 g
Delovno območje logičnega vhoda	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Električni priključek	Vijačna sponka
Način pritrditve	s H letvijo