

# Električni vmesnik VABE-S6-1LF-C-A8-E

Številka dela: 549043

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Vmesnik področnega vodila	Doza, M12x1, 4-polna Vtič M12x1, 4-polni
Največje število ventilskih tuljav	8
Število podrejenih enot (slave) na napravo	2
Največje število izhodov	8
Največje število vhodov	8
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	850 g
Električno krmiljenje	Področno vodilo
Električni priključek	prek CPX
Območje naslavljanja	1 ... 31 (0) Nastavitev z adresirno napravo vmesnika AS
Galvanska ločitev, vmesnik področnega vodila	Optoizolator
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR PUR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina PA