


# Vozlišče Multipol VABE-S6-LT-C-S6-R5

Številka dela: 549046

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	12 pri monostabilnih ventilih 6 pri bistabilnih ventilih
Maks. preostali tok	10 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	760 g
Število električnih priključkov	6
Električni priključek	Multipol 5-polni M12 Vtič
Material, pokrov	PA
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij