

Vozlišče Multipol VABE-S6-LT-C-S10-R5

Številka dela: 549047

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	10 pri bistabilnih ventilih 20 pri monostabilnih ventilih
Največji skupni tok	10 A
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	790 g
Število električnih priključkov	10
Električno krmiljenje	Multipol
Električni priključek	5-polni M12 Vtič
Material pokrova	PA
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina