


# Pokrov VAEM-S6-C-S6-R5

Številka dela: 549048

FESTO

mogoče je priključiti do 12 monostabilnih ali 6 bistabilnih ventilov.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Maks. število ventilskih mest        | 12 pri monostabilnih ventilih<br>6 pri bistabilnih ventilih |
| Maks. preostali tok                  | 10 A  |
| Imenska delovna napetost DC          | 24 V  |
| Dopustna nihanja napajanja           | +/- 10 %  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve                             |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Vrsta zaščite                        | IP65<br>NEMA 4  |
| Temperatura okolice                  | -5 ... 50 °C  |
| Masa izdelka                         | 200 g   |
| Število električnih priključkov      | 6   |
| Električni priključek                | 5-polni<br>M12<br>Vtič                                      |
| Material, ohišje                     | PA  |